

VERSCHLÜSSE

# GPN 350 PCR-PE, blau

**NEU**



**Kostenlose Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100

poeppelemann.com/de/gpn350blue



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)



Innenanwendung

**Innenanwendung**

Artikel	A	B	H	D	(G)	Bestell-Nr.
GPN 350   2 PCR-PE, blau	13	6,2	6	3,8	7,3	350 0002 RB61
GPN 350   3 PCR-PE, blau	13	6,4	9	5	10,8	350 0003 RB61
GPN 350   4 PCR-PE, blau	13	7,1	6	4,7	7,8	350 0004 RB61
GPN 350   6 PCR-PE, blau	13	7,8	9	6	10,8	350 0006 RB61
GPN 350   7 PCR-PE, blau	13	9,3	6	7,7	7,3	350 0007 RB61
GPN 350   8 PCR-PE, blau	16	10,4	8	8,1	9	350 0008 RB61
GPN 350   10 PCR-PE, blau	16	10,8	8	8,8	9,8	350 0010 RB61
GPN 350   11 PCR-PE, blau	16	11,3	8	9,4	9,3	350 0011 RB61
GPN 350   12 PCR-PE, blau	16	11,9	13	9,7	14,5	350 0012 RB61
GPN 350   13 PCR-PE, blau	16	11,9	8	9,7	9,2	350 0013 RB61
GPN 350   14 PCR-PE, blau	19	12,9	8	10,9	9,8	350 0014 RB61
GPN 350   15 PCR-PE, blau	19	13,9	8	11,7	9,8	350 0015 RB61
GPN 350   16 PCR-PE, blau	19	14	16	11,7	17,7	350 0016 RB61
GPN 350   17 PCR-PE, blau	19	14,5	8	12,5	9,3	350 0017 RB61
GPN 350   18 PCR-PE, blau	19	15	8	13	9,3	350 0018 RB61
GPN 350   20 PCR-PE, blau	24	15,9	9	13,7	10,7	350 0020 RB61
GPN 350   21 PCR-PE, blau	24	17	9	14,7	10,6	350 0021 RB61
GPN 350   23 PCR-PE, blau	24	17,7	9	15,7	10,7	350 0023 RB61
GPN 350   24 PCR-PE, blau	24	18,3	9	16,5	10,7	350 0024 RB61
GPN 350   25 PCR-PE, blau	26	19,9	10	17,7	12,2	350 0025 RB61
GPN 350   26 PCR-PE, blau	26	20,9	10	18,7	12,2	350 0026 RB61
GPN 350   29 PCR-PE, blau	26	22,7	10	20,5	12,2	350 0029 RB61
GPN 350   30 PCR-PE, blau	29	23,2	10	21,2	12,2	350 0030 RB61
GPN 350   31 PCR-PE, blau	29	23,7	10	21,7	12,2	350 0031 RB61
GPN 350   32 PCR-PE, blau	29	24,4	10	23	12,2	350 0032 RB61
GPN 350   33 PCR-PE, blau	29	25	10	23,7	12,2	350 0033 RB61
GPN 350   35 PCR-PE, blau	33	26,3	11	24,9	13,2	350 0035 RB61
GPN 350   36 PCR-PE, blau	33	27,2	11	25,2	13,2	350 0036 RB61
GPN 350   37 PCR-PE, blau	33	28,3	11	25,7	13,2	350 0037 RB61
GPN 350   38 PCR-PE, blau	33	29,3	11	26,9	12,5	350 0038 RB61
GPN 350   39 PCR-PE, blau	36	30,1	11	27,9	12,6	350 0039 RB61
GPN 350   40 PCR-PE, blau	36	30,4	11	28,3	13,2	350 0040 RB61
GPN 350   41 PCR-PE, blau	36	32	11	29,7	12,5	350 0041 RB61
GPN 350   42 PCR-PE, blau	36	32,8	11	30,5	13,2	350 0042 RB61
GPN 350   43 PCR-PE, blau	42	33,9	12	31,5	14,2	350 0043 RB61
GPN 350   44 PCR-PE, blau	42	34,5	12	32,5	14,2	350 0044 RB61
GPN 350   45 PCR-PE, blau	42	35,3	12	32,4	14,2	350 0045 RB61
GPN 350   46 PCR-PE, blau	42	36,5	12	34,7	14,2	350 0046 RB61
GPN 350   47 PCR-PE, blau	45	38	12	35,7	14,2	350 0047 RB61
GPN 350   48 PCR-PE, blau	45	38,9	12	36,7	14,2	350 0048 RB61
GPN 350   49 PCR-PE, blau	45	39,4	12	37,5	14,2	350 0049 RB61
GPN 350   50 PCR-PE, blau	45	40,2	12	38,5	14,2	350 0050 RB61
GPN 350   51 PCR-PE, blau	50	41,8	12	39,5	13,7	350 0051 RB61
GPN 350   52 PCR-PE, blau	50	43,7	12	41,5	14,2	350 0052 RB61
GPN 350   53 PCR-PE, blau	50	44,8	12	42	14,2	350 0053 RB61
GPN 350   531 PCR-PE, blau	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0531 RB61
GPN 350   54 PCR-PE, blau	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0054 RB61
GPN 350   541 PCR-PE, blau	55	48,3	12	46,3	14,2	350 0541 RB61
GPN 350   55 PCR-PE, blau	56	48,7	12	46,7	14,2	350 0055 RB61
GPN 350   56 PCR-PE, blau	56	50,5	20	47,5	22,2	350 0056 RB61
GPN 350   57 PCR-PE, blau	62	54	13	51,5	14,2	350 0057 RB61

**Standardfarbe:** Recycling blau

**Material:** PCR-PE



**Ressourcenschonender.**

Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat.\*



**Vielseitiger.**

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.



**Sauberer.**

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



**Besser.**

Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

\* Der Artikel besteht aus 98 % PCR-PE (Post Consumer Rezyklat) und 2 % Farbe, die auf einem PIR-Träger (Post Industrial Rezyklat) basiert.

Fortsetzung »

VERSCHLÜSSE

# GPN 350 PCR-PE, blau

**NEU**



**Kostenlose  
Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100

poepelmann.com/de/gpn350blue



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)



Innenanwendung

### Innenanwendung

Artikel	A	B	H	D	(G)	Bestell-Nr.
GPN 350 I 570 PCR-PE, blau	65	59,4	15	56,9	15	350 0570 RB61
GPN 350 I 571 PCR-PE, blau	65	60,8	18	56,8	18	350 0571 RB61
GPN 350 I 58 PCR-PE, blau	72	62,5	14	59,2	16	350 0058 RB61
GPN 350 I 581 PCR-PE, blau	85	79,5	18	76,5	18	350 0581 RB61

Maße in mm

**Außenanwendung »**

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

**Standardfarbe:** Recycling blau

**Material:** PCR-PE



### Ressourcenschonender.

Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat.\*



### Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.



### Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



### Besser.

Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

\* Der Artikel besteht aus 98 % PCR-PE (Post Consumer Rezyklat) und 2 % Farbe, die auf einem PIR-Träger (Post Industrial Rezyklat) basiert.

**Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:**

**GPN 300, GPN 351, GPN 608 PCR-PE, blau, GPN 610 PCR-PE, blau**

# GPN 350 PCR-PE, blau

**NEU**



**Kostenlose Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100

poepelmann.com/de/gpn350blue



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)



Außenanwendung



Außenanwendung

**Standardfarbe:** Recycling blau

**Material:** PCR-PE



**Ressourcenschonender.**

Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat.\*



**Vielseitiger.**

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.



**Sauberer.**

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



**Besser.**

Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

\* Der Artikel besteht aus 98 % PCR-PE (Post Consumer Rezyklat) und 2 % Farbe, die auf einem PIR-Träger (Post Industrial Rezyklat) basiert.

Artikel	A	B	H	Außenanwendung		Bestell-Nr.
				D	(G)	
GPN 350   2 PCR-PE, blau	13	6,2	6	3,8	7,3	350 0002 RB61
GPN 350   3 PCR-PE, blau	13	6,4	9	5	10,8	350 0003 RB61
GPN 350   4 PCR-PE, blau	13	7,1	6	4,7	7,8	350 0004 RB61
GPN 350   6 PCR-PE, blau	13	7,8	9	6	10,8	350 0006 RB61
GPN 350   7 PCR-PE, blau	13	9,3	6	7,7	7,3	350 0007 RB61
GPN 350   8 PCR-PE, blau	16	10,4	8	8,1	9	350 0008 RB61
GPN 350   10 PCR-PE, blau	16	10,8	8	8,8	9,8	350 0010 RB61
GPN 350   11 PCR-PE, blau	16	11,3	8	9,4	9,3	350 0011 RB61
GPN 350   12 PCR-PE, blau	16	11,9	13	9,7	14,5	350 0012 RB61
GPN 350   13 PCR-PE, blau	16	11,9	8	9,7	9,2	350 0013 RB61
GPN 350   14 PCR-PE, blau	19	12,9	8	10,9	9,8	350 0014 RB61
GPN 350   15 PCR-PE, blau	19	13,9	8	11,7	9,8	350 0015 RB61
GPN 350   16 PCR-PE, blau	19	14	16	11,7	17,7	350 0016 RB61
GPN 350   17 PCR-PE, blau	19	14,5	8	12,5	9,3	350 0017 RB61
GPN 350   18 PCR-PE, blau	19	15	8	13	9,3	350 0018 RB61
GPN 350   20 PCR-PE, blau	24	15,9	9	13,7	10,7	350 0020 RB61
GPN 350   21 PCR-PE, blau	24	17	9	14,7	10,6	350 0021 RB61
GPN 350   23 PCR-PE, blau	24	17,7	9	15,7	10,7	350 0023 RB61
GPN 350   24 PCR-PE, blau	24	18,3	9	16,5	10,7	350 0024 RB61
GPN 350   25 PCR-PE, blau	26	19,9	10	17,7	12,2	350 0025 RB61
GPN 350   26 PCR-PE, blau	26	20,9	10	18,7	12,2	350 0026 RB61
GPN 350   29 PCR-PE, blau	26	22,7	10	20,5	12,2	350 0029 RB61
GPN 350   30 PCR-PE, blau	29	23,2	10	21,2	12,2	350 0030 RB61
GPN 350   31 PCR-PE, blau	29	23,7	10	21,7	12,2	350 0031 RB61
GPN 350   32 PCR-PE, blau	29	24,4	10	23	12,2	350 0032 RB61
GPN 350   33 PCR-PE, blau	29	25	10	23,7	12,2	350 0033 RB61
GPN 350   35 PCR-PE, blau	33	26,3	11	24,9	13,2	350 0035 RB61
GPN 350   36 PCR-PE, blau	33	27,2	11	25,2	13,2	350 0036 RB61
GPN 350   37 PCR-PE, blau	33	28,3	11	25,7	13,2	350 0037 RB61
GPN 350   38 PCR-PE, blau	33	29,3	11	26,9	12,5	350 0038 RB61
GPN 350   39 PCR-PE, blau	36	30,1	11	27,9	12,6	350 0039 RB61
GPN 350   40 PCR-PE, blau	36	30,4	11	28,3	13,2	350 0040 RB61
GPN 350   41 PCR-PE, blau	36	32	11	29,7	12,5	350 0041 RB61
GPN 350   42 PCR-PE, blau	36	32,8	11	30,5	13,2	350 0042 RB61
GPN 350   43 PCR-PE, blau	42	33,9	12	31,5	14,2	350 0043 RB61
GPN 350   44 PCR-PE, blau	42	34,5	12	32,5	14,2	350 0044 RB61
GPN 350   45 PCR-PE, blau	42	35,3	12	32,4	14,2	350 0045 RB61
GPN 350   46 PCR-PE, blau	42	36,5	12	34,7	14,2	350 0046 RB61
GPN 350   47 PCR-PE, blau	45	38	12	35,7	14,2	350 0047 RB61
GPN 350   48 PCR-PE, blau	45	38,9	12	36,7	14,2	350 0048 RB61
GPN 350   49 PCR-PE, blau	45	39,4	12	37,5	14,2	350 0049 RB61
GPN 350   50 PCR-PE, blau	45	40,2	12	38,5	14,2	350 0050 RB61
GPN 350   51 PCR-PE, blau	50	41,8	12	39,5	13,7	350 0051 RB61
GPN 350   52 PCR-PE, blau	50	43,7	12	41,5	14,2	350 0052 RB61
GPN 350   53 PCR-PE, blau	50	44,8	12	42	14,2	350 0053 RB61
GPN 350   531 PCR-PE, blau	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0531 RB61
GPN 350   54 PCR-PE, blau	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0054 RB61
GPN 350   541 PCR-PE, blau	55	48,3	12	46,3	14,2	350 0541 RB61
GPN 350   55 PCR-PE, blau	56	48,7	12	46,7	14,2	350 0055 RB61
GPN 350   56 PCR-PE, blau	56	50,5	20	47,5	22,2	350 0056 RB61
GPN 350   57 PCR-PE, blau	62	54	13	51,5	14,2	350 0057 RB61

Fortsetzung »

VERSCHLÜSSE

# GPN 350 PCR-PE, blau

**NEU**



**Kostenlose  
Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100

poepelmann.com/de/gpn350blue



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)



Außenanwendung



**Außenanwendung**

Artikel	A	B	H	D	(G)	Bestell-Nr.
GPN 350   570 PCR-PE, blau	65	59,4	15	56,9	15	350 0570 RB61
GPN 350   571 PCR-PE, blau	65	60,8	18	56,8	18	350 0571 RB61
GPN 350   58 PCR-PE, blau	72	62,5	14	59,2	16	350 0058 RB61
GPN 350   581 PCR-PE, blau	85	79,5	18	76,5	18	350 0581 RB61

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

**Standardfarbe:** Recycling blau

**Material:** PCR-PE

**Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:**  
GPN 205, GPN 255, GPN 351, GPN 608 PCR-PE, blau



### Ressourcenschonender.

Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat.\*



### Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.



### Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



### Besser.

Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

\* Der Artikel besteht aus 98 % PCR-PE (Post Consumer Rezyklat) und 2 % Farbe, die auf einem PIR-Träger (Post Industrial Rezyklat) basiert.