

# Griffstopfen – GPN 330


100% Post-Consumer-Rezyklat



Material: PCR-PE

Standardfarbe: recycling blau

## Funktionsmaße:



Größe	A	B	C	D	G	H	M	Artikelnummer
GPN 330 L 10 PCR-PE recycling blau	16	6,4	10,5	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0010 RB61
GPN 330 L 12 PCR-PE recycling blau	14,3	6,4	12,3	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0012 RB61
GPN 330 L 14 PCR-PE recycling blau	16,3	8,4	14,3	6,4	5,5	4,1	26,5	330 0014 RB61
GPN 330 L 16 PCR-PE recycling blau	18,3	10,4	16,3	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0016 RB61
GPN 330 L 18 PCR-PE recycling blau	21	10,4	18,5	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0018 RB61
GPN 330 L 19 PCR-PE recycling blau	21	13,6	19,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0019 RB61
GPN 330 L 20 PCR-PE recycling blau	22,5	13,6	20,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0020 RB61
GPN 330 L 22 PCR-PE recycling blau	25	16,4	22,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0022 RB61
GPN 330 L 24 PCR-PE recycling blau	27	16,4	24,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0024 RB61
GPN 330 L 27 PCR-PE recycling blau	30	19,6	27,9	17,6	8,3	8,1	29,3	330 0027 RB61
GPN 330 L 28 PCR-PE recycling blau	31	19,6	28,8	17,6	8,3	7,9	29,3	330 0028 RB61

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167. Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen.

## Unsere Produktvorteile im Überblick:



Zeitsparender.  
Leichte  
Demontage durch  
handliches  
Griffstück.



Vielseitiger.  
Flexible  
Schaftlamellen  
überbrücken  
größere Toleranzen.



Besser.  
Passend für Bohrungen und  
Innengewinde. Auch verwendbar für  
Rohrleitung mit Überwurfmutter.  
Lamellen rasten in das Gewinde ein und  
positionieren die Überwurfmutter am  
Leitungsende.



Ressourcenschonender.  
Der eingesetzte Kunststoff  
besteht aus 100 % Rezyklat

## Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 305



GPN 308