


Universalschutz – GPN 610

100% Post-Consumer-Rezyklat




www.blauer-engel.de/uz30a

Material: PCR-PE

Standardfarbe: recycling blau

Funktionsmaße:



Größe	A	B	C	D	E	G	H	Artikelnummer
GPN 610 U 1 PCR-PE recycling blau	10	4,4	6,2	4,6	2,8	10,8	10	610 0001 RB61
GPN 610 U 2 PCR-PE recycling blau	11	6	7,8	6,2	4,4	10,8	10	610 0002 RB61
GPN 610 U 3 PCR-PE recycling blau	13	7,6	9,4	7,8	6	10	10	610 0003 RB61
GPN 610 U 4 PCR-PE recycling blau	14	8,4	10,2	8,6	6,8	10	10	610 0004 RB61
GPN 610 U 5 PCR-PE recycling blau	14	9,2	11	9,3	7,5	10	10	610 0005 RB61
GPN 610 U 6 PCR-PE recycling blau	15	9,9	11,7	10,1	8,3	10	10	610 0006 RB61
GPN 610 U 7 PCR-PE recycling blau	16	10,6	12,4	10,8	9	10	10	610 0007 RB61
GPN 610 U 8 PCR-PE recycling blau	17	11,3	13,1	11,2	9,5	10	10	610 0008 RB61
GPN 610 U 9 PCR-PE recycling blau	18	12,2	14,1	12,5	10,4	12	12	610 0009 RB61
GPN 610 U 10 PCR-PE recycling blau	18	12,5	14,6	13,3	11,2	12	12	610 0010 RB61
GPN 610 U 11 PCR-PE recycling blau	19	13,5	15,6	14	11,9	12	12	610 0011 RB61
GPN 610 U 12 PCR-PE recycling blau	19	14	16,1	14,5	12,4	12	12	610 0012 RB61
GPN 610 U 13 PCR-PE recycling blau	21	15	17	15,5	13,2	13	13	610 0013 RB61
GPN 610 U 14 PCR-PE recycling blau	22	16,3	18,6	17	14,7	13	13	610 0014 RB61
GPN 610 U 15 PCR-PE recycling blau	22	17,3	19,4	17,6	15,5	13	13	610 0015 RB61
GPN 610 U 16 PCR-PE recycling blau	24	17,5	20,1	18,5	15,9	15	15	610 0016 RB61
GPN 610 U 17 PCR-PE recycling blau	25	18,4	21	19,4	16,8	15	15	610 0017 RB61
GPN 610 U 18 PCR-PE recycling blau	25	19	21,6	20	17,4	15	15	610 0018 RB61
GPN 610 U 19 PCR-PE recycling blau	27	20,4	23,2	21,6	18,8	16	16	610 0019 RB61
GPN 610 U 20 PCR-PE recycling blau	28	20,7	23,5	21,9	19,1	16	16	610 0020 RB61
GPN 610 U 21 PCR-PE recycling blau	29	22,2	24,8	23	20,4	16	16	610 0021 RB61
GPN 610 U 22 PCR-PE recycling blau	30	23,2	26,3	24,4	21,2	18	18	610 0022 RB61
GPN 610 U 23 PCR-PE recycling blau	32	24,5	27,8	26,2	22,9	19	19	610 0023 RB61
GPN 610 U 24 PCR-PE recycling blau	33	25,5	29,2	27,7	23,7	19	19	610 0024 RB61
GPN 610 U 241 PCR-PE recycling blau	33	26,4	30,4	28,9	24,9	19	19	610 0241 RB61
GPN 610 U 25 PCR-PE recycling blau	35	27,8	31,1	29,5	26,2	19	19	610 0025 RB61
GPN 610 U 26 PCR-PE recycling blau	37	29,8	32,6	31,1	28,3	16	16	610 0026 RB61
GPN 610 U 27 PCR-PE recycling blau	38	31,4	35,1	32,8	29,7	21	21	610 0027 RB61
GPN 610 U 28 PCR-PE recycling blau	41	33,3	37,1	35,5	31,7	22	22	610 0028 RB61
GPN 610 U 29 PCR-PE recycling blau	45	36,7	40,5	39	35,2	22	22	610 0029 RB61
GPN 610 U 291 PCR-PE recycling blau	45	38,4	40,7	39,2	36,9	13	13	610 0291 RB61
GPN 610 U 30 PCR-PE recycling blau	48	38,2	43	41,4	36,6	23	23	610 0030 RB61
GPN 610 U 31 PCR-PE recycling blau	48	39,6	42,9	41,3	38	19	19	610 0031 RB61
GPN 610 U 32 PCR-PE recycling blau	49	41,4	44,7	43	39,7	19	19	610 0032 RB61
GPN 610 U 33 PCR-PE recycling blau	51	44,4	47,7	46,1	42,8	19	19	610 0033 RB61
GPN 610 U 34 PCR-PE recycling blau	54	45,2	49,6	48	43,6	25	25	610 0034 RB61
GPN 610 U 35 PCR-PE recycling blau	55	46,6	51	48,7	45,2	25	25	610 0035 RB61
GPN 610 U 36 PCR-PE recycling blau	62	52,5	56,9	55,2	50,8	25	25	610 0036 RB61

GPN 610 U 37 PCR-PE recycling blau	65	54	59,3	57,8	52,5	25	25	610 0037 RB61
GPN 610 U 38 PCR-PE recycling blau	65	54,2	58,6	57	52,6	25	25	610 0038 RB61
GPN 610 U 39 PCR-PE recycling blau	67	58,8	62,8	61,1	56,7	25	25	610 0039 RB61
GPN 610 U 40 PCR-PE recycling blau	71	60,7	67,1	64,3	57,5	28,5	29	610 0040 RB61
GPN 610 U 41 PCR-PE recycling blau	75	67,1	70,4	68,7	65,4	19	19	610 0041 RB61
GPN 610 U 42 PCR-PE recycling blau	83	72,4	75,7	74,1	70,8	19	19	610 0042 RB61
GPN 610 U 43 PCR-PE recycling blau	92	84,5	87,8	85	82,4	18,5	19	610 0043 RB61

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167. Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Bolzen, Stifte und Rohrenden bitte nach den Funktionsmaßen D und E auswählen. Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen. Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen. *Der Artikel besteht aus 98 % PCR-PE (Post Consumer Rezyklat) und 2 % Farbe, die auf einem PIR-Träger (Post Industrial Rezyklat) basiert.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Vielseitiger.
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.



Sauberer.
Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich.



Besser.
Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.



Ressourcenschonender.
Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 615