

# Kegelverschlüsse – GPN 600

100% Post-Consumer-Rezyklat




[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

Material: PCR-PE

Standardfarbe: recycling blau

## Funktionsmaße:



Größe	A	B	C	D	E	G	H	Artikelnummer
GPN 600 B 81 PCR-PE recycling blau	11	8,1	9,2	7,8	6,6	7	7,2	600 0081 RB61
GPN 600 B 98 PCR-PE recycling blau	12	9,8	11	9,6	8,4	7	7,2	600 0098 RB61
GPN 600 B 106 PCR-PE recycling blau	14	10,6	11,6	10	8,8	6,9	7	600 0106 RB61
GPN 600 B 114 PCR-PE recycling blau	15	11,4	12,4	11,2	10	6,8	7	600 0114 RB61
GPN 600 B 133 PCR-PE recycling blau	16	13,3	14,4	12,8	11,6	6,8	7	600 0133 RB61
GPN 600 B 140 PCR-PE recycling blau	17	14	15,1	13,6	12,4	6,9	7,2	600 0140 RB61
GPN 600 B 146 PCR-PE recycling blau	18	14,6	15,6	14,5	13,3	6,9	7,2	600 0146 RB61
GPN 600 B 153 PCR-PE recycling blau	18	15,3	16,4	14,8	13,6	7	7	600 0153 RB61
GPN 600 B 160 PCR-PE recycling blau	20	16	17,3	16,2	14,6	8,8	9	600 0160 RB61
GPN 600 B 174 PCR-PE recycling blau	21	17,4	18,8	18	16,4	8,8	9,2	600 0174 RB61
GPN 600 B 182 PCR-PE recycling blau	22	18,2	19,6	18,8	17,3	8,8	9	600 0182 RB61
GPN 600 B 187 PCR-PE recycling blau	24	18,7	20	19	17,7	8,7	9,2	600 0187 RB61
GPN 600 B 198 PCR-PE recycling blau	24	19,8	21,2	19,7	18,3	8,8	8,8	600 0198 RB61
GPN 600 B 203 PCR-PE recycling blau	25	20,3	22,6	20,8	18,4	13,8	14	600 0203 RB61
GPN 600 B 212 PCR-PE recycling blau	26	21,2	23,3	22	19,6	14	14,2	600 0212 RB61
GPN 600 B 230 PCR-PE recycling blau	28	23	25	24	21,6	13,8	14	600 0230 RB61
GPN 600 B 243 PCR-PE recycling blau	30	24,3	26,4	25	22,6	13,6	14	600 0243 RB61
GPN 600 B 257 PCR-PE recycling blau	30	25,7	27,8	26,8	24,4	13,8	14,2	600 0257 RB61
GPN 600 B 272 PCR-PE recycling blau	32	27,2	29,3	27	24,6	13,8	14	600 0272 RB61
GPN 600 B 300 PCR-PE recycling blau	35	30	32	30,6	28,4	13,8	14	600 0300 RB61
GPN 600 B 320 PCR-PE recycling blau	38	32	34	32	29,6	14	14	600 0320 RB61
GPN 600 B 336 PCR-PE recycling blau	40	33,6	36	34	31,6	14	14	600 0336 RB61
GPN 600 B 345 PCR-PE recycling blau	41	34,5	37	35	32,6	14	14	600 0345 RB61
GPN 600 B 355 PCR-PE recycling blau	42	35,5	38,1	35,5	33,1	14	14	600 0355 RB61
GPN 600 B 360 PCR-PE recycling blau	42	36,2	38,4	36	33,6	14	14	600 0360 RB61
GPN 600 B 379 PCR-PE recycling blau	44	37,9	40	38	35,6	13,8	13,8	600 0379 RB61
GPN 600 B 385 PCR-PE recycling blau	43	38,5	41	39,5	37,1	14	14	600 0385 RB61
GPN 600 B 398 PCR-PE recycling blau	46	39,8	42	39,5	37,1	14	14	600 0398 RB61
GPN 600 B 413 PCR-PE recycling blau	47	41,3	43,5	41,5	39,1	14	14	600 0413 RB61
GPN 600 B 439 PCR-PE recycling blau	51,5	43,9	46	42	40,2	13,6	13,5	600 0439 RB61
GPN 600 B 455 PCR-PE recycling blau	52	45,5	47,5	45	43	13,6	13,5	600 0455 RB61
GPN 600 B 479 PCR-PE recycling blau	54	47,9	50	46,5	44,1	13,6	13,5	600 0479 RB61
GPN 600 B 498 PCR-PE recycling blau	56	49,8	51,6	48,5	46,1	13,5	13,3	600 0498 RB61
GPN 600 B 505 PCR-PE recycling blau	55	50,5	53,3	51,3	48,8	14,2	14	600 0505 RB61
GPN 600 B 525 PCR-PE recycling blau	58	52,5	54,9	52,5	50,6	13,5	13,5	600 0525 RB61
GPN 600 B 545 PCR-PE recycling blau	60	54,5	56,2	54	51,6	13,5	13,5	600 0545 RB61
GPN 600 B 555 PCR-PE recycling blau	61	55,5	58	55	52,6	13,5	13,6	600 0555 RB61
GPN 600 B 570 PCR-PE recycling blau	63	57	59	56,8	54,5	13,5	13,4	600 0570 RB61

GPN 600 B 585 PCR-PE recycling blau	64	58,5	60,8	58	55,6	13,5	13,5	600 0585 RB61
GPN 600 B 605 PCR-PE recycling blau	66	60,5	63	60	57,6	14	13,5	600 0605 RB61
GPN 600 B 613 PCR-PE recycling blau	67	61,3	63,5	61	58,6	13,5	13	600 0613 RB61
GPN 600 B 625 PCR-PE recycling blau	68	62,5	64,8	62	59,6	13,5	13,2	600 0625 RB61
GPN 600 B 635 PCR-PE recycling blau	69	63,5	65,7	63	60,1	13,5	13	600 0635 RB61
GPN 600 B 650 PCR-PE recycling blau	71	65	67,3	64,5	62,3	13,3	13	600 0650 RB61
GPN 600 B 660 PCR-PE recycling blau	72	66	67,5	65	62,6	13	13	600 0660 RB61
GPN 600 B 679 PCR-PE recycling blau	73	67,9	69,5	66	64,6	13,5	12,8	600 0679 RB61
GPN 600 B 698 PCR-PE recycling blau	75	69,8	71,7	68	66	13,5	13	600 0698 RB61
GPN 600 B 715 PCR-PE recycling blau	77	71,5	73,4	70	67,6	13	13	600 0715 RB61
GPN 600 B 728 PCR-PE recycling blau	79	72,8	74	70	67,6	13,5	13	600 0728 RB61
GPN 600 B 740 PCR-PE recycling blau	85	74	76,6	73	69,9	17	17	600 0740 RB61
GPN 600 B 765 PCR-PE recycling blau	87	76,5	79	76,5	73,4	17,2	16,8	600 0765 RB61
GPN 600 B 775 PCR-PE recycling blau	88	77,5	80	76	72,9	17,2	17	600 0775 RB61
GPN 600 B 790 PCR-PE recycling blau	90	79	82	78	75,4	17,2	17	600 0790 RB61
GPN 600 B 815 PCR-PE recycling blau	92	81,5	83,6	80	76,9	17	16,5	600 0815 RB61
GPN 600 B 820 PCR-PE recycling blau	89	82	86	83,9	79,7	23,5	23	600 0820 RB61
GPN 600 B 840 PCR-PE recycling blau	95	84	87,1	83	79,9	17	16,5	600 0840 RB61
GPN 600 B 865 PCR-PE recycling blau	97	86,5	89	86	82,9	18	17,5	600 0865 RB61
GPN 600 B 890 PCR-PE recycling blau	100	89	91,5	89	86,5	17,5	17	600 0890 RB61

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.\*Diese Größen werden mit Bohrung geliefert.Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Bolzen, Stifte und Rohrenden bitte nach den Funktionsmaßen D und E auswählen.Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen. Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.\*Der Artikel besteht aus 98 % PCR-PE (Post Consumer Rezyklat) und 2 % Farbe, die auf einem PIR-Träger (Post Industrial Rezyklat) basiert.

## Unsere Produktvorteile im Überblick:



**Vielseitiger.**  
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.



**Besser.**  
Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.



**Ressourcenschonender.**  
Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat

## Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 602