

PROTEZIONE UNIVERSALE

GPN 610 PCR-PE, blu

NUOVO

Guardate adesso il video:
poeppelmann.com/it/gpn610blue



www.blauer-engel.de/uz30a



Colori standard: Blu di riciclaggio
Materiale: PCR-PE



Salvaguardando le risorse.

La plastica utilizzata consiste del 100 % di materiale riciclato.*



Più versatile.

Universale nell'impiego come tappo o cappuccio. La conicità è ideale per bypassare le tolleranze.





Maggiore igiene.

Produzione secondo VDA volume 19 e ISO 16232 nella camera bianca appositamente allestita, possibile su richiesta. Per maggiori informazioni, vedi pagina 129.



Migliore.

Per chiudere fori e filettature interne o per proteggere perni e filettature esterne.



Utilizzo esterno

Utilizzo esterno

Articolo	A	B	C	H	D	(E)	(G)	N. ordine
GPN 610 U 1 PCR-PE, blu	10	4,4	6,2	10	4,6	2,8	10,8	610 0001 RB61
GPN 610 U 2 PCR-PE, blu	11	6	7,8	10	6,2	4,4	10,8	610 0002 RB61
GPN 610 U 3 PCR-PE, blu	13	7,6	9,4	10	7,8	6	10	610 0003 RB61
GPN 610 U 4 PCR-PE, blu	14	8,4	10,2	10	8,6	6,8	10	610 0004 RB61
GPN 610 U 5 PCR-PE, blu	14	9,2	11	10	9,3	7,5	10	610 0005 RB61
GPN 610 U 6 PCR-PE, blu	15	9,9	11,7	10	10,1	8,3	10	610 0006 RB61
GPN 610 U 7 PCR-PE, blu	16	10,6	12,4	10	10,8	9	10	610 0007 RB61
GPN 610 U 8 PCR-PE, blu	17	11,3	13,1	10	11,2	9,5	10	610 0008 RB61
GPN 610 U 9 PCR-PE, blu	18	12,2	14,1	12	12,5	10,4	12	610 0009 RB61
GPN 610 U 10 PCR-PE, blu	18	12,5	14,6	12	13,3	11,2	12	610 0010 RB61
GPN 610 U 11 PCR-PE, blu	19	13,5	15,6	12	14	11,9	12	610 0011 RB61
GPN 610 U 12 PCR-PE, blu	19	14	16,1	12	14,5	12,4	12	610 0012 RB61
GPN 610 U 13 PCR-PE, blu	21	15	17	13	15,5	13,2	13	610 0013 RB61
GPN 610 U 14 PCR-PE, blu	22	16,3	18,6	13	17	14,7	13	610 0014 RB61
GPN 610 U 15 PCR-PE, blu	22	17,3	19,4	13	17,6	15,5	13	610 0015 RB61
GPN 610 U 16 PCR-PE, blu	24	17,5	20,1	15	18,5	15,9	15	610 0016 RB61
GPN 610 U 17 PCR-PE, blu	25	18,4	21	15	19,4	16,8	15	610 0017 RB61
GPN 610 U 18 PCR-PE, blu	25	19	21,6	15	20	17,4	15	610 0018 RB61
GPN 610 U 19 PCR-PE, blu	27	20,4	23,2	16	21,6	18,8	16	610 0019 RB61
GPN 610 U 20 PCR-PE, blu	28	20,7	23,5	16	21,9	19,1	16	610 0020 RB61
GPN 610 U 21 PCR-PE, blu	29	22	24,8	16	23	20,4	16	610 0021 RB61
GPN 610 U 22 PCR-PE, blu	30	23,2	26,3	18	24,4	21,2	18	610 0022 RB61
GPN 610 U 23 PCR-PE, blu	32	24,5	27,8	19	26,2	22,9	19	610 0023 RB61
GPN 610 U 24 PCR-PE, blu	33	25,5	29,2	19	27,7	23,7	19	610 0024 RB61
GPN 610 U 241 PCR-PE, blu	33	26,4	30,4	19	28,9	24,9	19	610 0241 RB61
GPN 610 U 25 PCR-PE, blu	35	27,8	31,1	19	29,5	26,2	19	610 0025 RB61
GPN 610 U 26 PCR-PE, blu	37	29,8	32,6	16	31,1	28,3	16	610 0026 RB61
GPN 610 U 27 PCR-PE, blu	38	31,4	35,1	21	33,4	29,7	21	610 0027 RB61
GPN 610 U 28 PCR-PE, blu	41	33,3	37,1	22	35,5	31,7	22	610 0028 RB61
GPN 610 U 29 PCR-PE, blu	45	36,7	40,5	22	39	35,2	22	610 0029 RB61
GPN 610 U 291 PCR-PE, blu	45	38,4	40,7	13	39,2	36,9	13	610 0291 RB61
GPN 610 U 30 PCR-PE, blu	48	38,2	43	23	41,4	36,6	23	610 0030 RB61
GPN 610 U 31 PCR-PE, blu	48	39,6	42,9	19	41,3	38	19	610 0031 RB61
GPN 610 U 32 PCR-PE, blu	49	41,4	44,7	19	43	39,7	19	610 0032 RB61
GPN 610 U 33 PCR-PE, blu	51	44,4	47,7	19	46,1	42,8	19	610 0033 RB61
GPN 610 U 34 PCR-PE, blu	54	45,2	49,6	25	48	43,6	25	610 0034 RB61
GPN 610 U 35 PCR-PE, blu	55	46,6	51	25	48,7	45,2	25	610 0035 RB61
GPN 610 U 36 PCR-PE, blu	62	52,5	56,9	25	55,2	50,8	25	610 0036 RB61
GPN 610 U 37 PCR-PE, blu	65	54	59,3	25	57,8	52,5	25	610 0037 RB61
GPN 610 U 38 PCR-PE, blu	65	54,2	58,6	25	57	52,6	25	610 0038 RB61
GPN 610 U 39 PCR-PE, blu	67	58,4	62,8	25	61,1	56,7	25	610 0039 RB61
GPN 610 U 40 PCR-PE, blu	71	60,7	67,1	29	64,3	57,5	28,5	610 0040 RB61
GPN 610 U 41 PCR-PE, blu	75	67,1	70,4	19	68,7	65,4	19	610 0041 RB61
GPN 610 U 42 PCR-PE, blu	83	72,4	75,7	19	74,1	70,8	19	610 0042 RB61
GPN 610 U 43 PCR-PE, blu	92	84,5	87,8	19	85	82,4	18,5	610 0043 RB61

Dimensioni in mm

Per informazioni su materiali, colori, disegni e applicazioni dei nostri articoli, consultare le pagine 124/125. Tale articolo potrebbe presentare variazioni di colore e puntini neri che non possono essere completamente eliminati durante la produzione. Si raccomanda di effettuare test funzionali prima di passare alla produzione in serie.

* L'articolo si compone per il 98 % di PCR-PE (riciclato post consumo) e per il 2 % di colore basato su un vettore PIR (riciclato post industriale).

Potrebbero interessarvi anche i seguenti prodotti:
 GPN 308, GPN 600, GPN 608 PCR-PE blu, GPN 615

KAPSTO®



PÖPPELMANN

PROTEZIONE UNIVERSALE



GPN 610 PCR-PE, blu

NUOVO

Guardate adesso il video:
poeppelmann.com/it/gpn610blue



www.btauer-engel.de/uz30a



Utilizzo interno

Utilizzo interno

Articolo	A	B	C	H	D	(E)	(G)	N. ordine
GPN 610 U 1 PCR-PE, blu	10	4,4	6,2	10	4,6	2,8	10,8	610 0001 RB61
GPN 610 U 2 PCR-PE, blu	11	6	7,8	10	6,2	4,4	10,8	610 0002 RB61
GPN 610 U 3 PCR-PE, blu	13	7,6	9,4	10	7,8	6	10	610 0003 RB61
GPN 610 U 4 PCR-PE, blu	14	8,4	10,2	10	8,6	6,8	10	610 0004 RB61
GPN 610 U 5 PCR-PE, blu	14	9,2	11	10	9,3	7,5	10	610 0005 RB61
GPN 610 U 6 PCR-PE, blu	15	9,9	11,7	10	10,1	8,3	10	610 0006 RB61
GPN 610 U 7 PCR-PE, blu	16	10,6	12,4	10	10,8	9	10	610 0007 RB61
GPN 610 U 8 PCR-PE, blu	17	11,3	13,1	10	11,2	9,5	10	610 0008 RB61
GPN 610 U 9 PCR-PE, blu	18	12,2	14,1	12	12,5	10,4	12	610 0009 RB61
GPN 610 U 10 PCR-PE, blu	18	12,5	14,6	12	13,3	11,2	12	610 0010 RB61
GPN 610 U 11 PCR-PE, blu	19	13,5	15,6	12	14	11,9	12	610 0011 RB61
GPN 610 U 12 PCR-PE, blu	19	14	16,1	12	14,5	12,4	12	610 0012 RB61
GPN 610 U 13 PCR-PE, blu	21	15	17	13	15,5	13,2	13	610 0013 RB61
GPN 610 U 14 PCR-PE, blu	22	16,3	18,6	13	17	14,7	13	610 0014 RB61
GPN 610 U 15 PCR-PE, blu	22	17,3	19,4	13	17,6	15,5	13	610 0015 RB61
GPN 610 U 16 PCR-PE, blu	24	17,5	20,1	15	18,5	15,9	15	610 0016 RB61
GPN 610 U 17 PCR-PE, blu	25	18,4	21	15	19,4	16,8	15	610 0017 RB61
GPN 610 U 18 PCR-PE, blu	25	19	21,6	15	20	17,4	15	610 0018 RB61
GPN 610 U 19 PCR-PE, blu	27	20,4	23,2	16	21,6	18,8	16	610 0019 RB61
GPN 610 U 20 PCR-PE, blu	28	20,7	23,5	16	21,9	19,1	16	610 0020 RB61
GPN 610 U 21 PCR-PE, blu	29	22	24,8	16	23	20,4	16	610 0021 RB61
GPN 610 U 22 PCR-PE, blu	30	23,2	26,3	18	24,4	21,2	18	610 0022 RB61
GPN 610 U 23 PCR-PE, blu	32	24,5	27,8	19	26,2	22,9	19	610 0023 RB61
GPN 610 U 24 PCR-PE, blu	33	25,5	29,2	19	27,7	23,7	19	610 0024 RB61
GPN 610 U 241 PCR-PE, blu	33	26,4	30,4	19	28,9	24,9	19	610 0241 RB61
GPN 610 U 25 PCR-PE, blu	35	27,8	31,1	19	29,5	26,2	19	610 0025 RB61
GPN 610 U 26 PCR-PE, blu	37	29,8	32,6	16	31,1	28,3	16	610 0026 RB61
GPN 610 U 27 PCR-PE, blu	38	31,4	35,1	21	33,4	29,7	21	610 0027 RB61
GPN 610 U 28 PCR-PE, blu	41	33,3	37,1	22	35,5	31,7	22	610 0028 RB61
GPN 610 U 29 PCR-PE, blu	45	36,7	40,5	22	39	35,2	22	610 0029 RB61
GPN 610 U 291 PCR-PE, blu	45	38,4	40,7	13	39,2	36,9	13	610 0291 RB61
GPN 610 U 30 PCR-PE, blu	48	38,2	43	23	41,4	36,6	23	610 0030 RB61
GPN 610 U 31 PCR-PE, blu	48	39,6	42,9	19	41,3	38	19	610 0031 RB61
GPN 610 U 32 PCR-PE, blu	49	41,4	44,7	19	43	39,7	19	610 0032 RB61
GPN 610 U 33 PCR-PE, blu	51	44,4	47,7	19	46,1	42,8	19	610 0033 RB61
GPN 610 U 34 PCR-PE, blu	54	45,2	49,6	25	48	43,6	25	610 0034 RB61
GPN 610 U 35 PCR-PE, blu	55	46,6	51	25	48,7	45,2	25	610 0035 RB61
GPN 610 U 36 PCR-PE, blu	62	52,5	56,9	25	55,2	50,8	25	610 0036 RB61
GPN 610 U 37 PCR-PE, blu	65	54	59,3	25	57,8	52,5	25	610 0037 RB61
GPN 610 U 38 PCR-PE, blu	65	54,2	58,6	25	57	52,6	25	610 0038 RB61
GPN 610 U 39 PCR-PE, blu	67	58,4	62,8	25	61,1	56,7	25	610 0039 RB61
GPN 610 U 40 PCR-PE, blu	71	60,7	67,1	29	64,3	57,5	28,5	610 0040 RB61
GPN 610 U 41 PCR-PE, blu	75	67,1	70,4	19	68,7	65,4	19	610 0041 RB61
GPN 610 U 42 PCR-PE, blu	83	72,4	75,7	19	74,1	70,8	19	610 0042 RB61
GPN 610 U 43 PCR-PE, blu	92	84,5	87,8	19	85	82,4	18,5	610 0043 RB61

Dimensioni in mm

Per informazioni su materiali, colori, disegni e applicazioni dei nostri articoli, consultare le pagine 124/125. Tale articolo potrebbe presentare variazioni di colore e puntini neri che non possono essere completamente eliminati durante la produzione. Si raccomanda di effettuare test funzionali prima di passare alla produzione in serie.

* L'articolo si compone per il 98 % di PCR-PE (riciclato post consumo) e per il 2 % di colore basato su un vettore PIR (riciclato post industriale).

Colori standard: Blu di riciclaggio

Materiale: PCR-PE



Salvaguardando le risorse.

La plastica utilizzata consiste del 100 % di materiale riciclato.*



Più versatile.

Universale nell'impiego come tappo o cappuccio. La conicità è ideale per bypassare le tolleranze.



Maggiore igiene.

Produzione secondo VDA volume 19 e ISO 16232 nella camera bianca appositamente allestita, possibile su richiesta. Per maggiori informazioni, vedi pagina 129.



Migliore.

Per chiudere fori e filettature interne o per proteggere perni e filettature esterne.



PÖPPELMANN

Potrebbero interessarvi anche i seguenti prodotti:
GPN 308, GPN 600, GPN 608 PCR-PE blu, GPN 615

KAPSTO®