


# Protecteurs universels - GPN 610


100% recyclé post-consommation



Matériau: PCR-PE

Couleur standard : bleu recyclage

## dimensions fonctionnelles:



Dimension	A	B	C	D	E	G	H	Numéro d'article
GPN 610 U 1 PCR-PE recycling bleu	10	4,4	6,2	4,6	2,8	10,8	10	610 0001 RB61
GPN 610 U 2 PCR-PE recycling bleu	11	6	7,8	6,2	4,4	10,8	10	610 0002 RB61
GPN 610 U 3 PCR-PE recycling bleu	13	7,6	9,4	7,8	6	10	10	610 0003 RB61
GPN 610 U 4 PCR-PE recycling bleu	14	8,4	10,2	8,6	6,8	10	10	610 0004 RB61
GPN 610 U 5 PCR-PE recycling bleu	14	9,2	11	9,3	7,5	10	10	610 0005 RB61
GPN 610 U 6 PCR-PE recycling bleu	15	9,9	11,7	10,1	8,3	10	10	610 0006 RB61
GPN 610 U 7 PCR-PE recycling bleu	16	10,6	12,4	10,8	9	10	10	610 0007 RB61
GPN 610 U 8 PCR-PE recycling bleu	17	11,3	13,1	11,2	9,5	10	10	610 0008 RB61
GPN 610 U 9 PCR-PE recycling bleu	18	12,2	14,1	12,5	10,4	12	12	610 0009 RB61
GPN 610 U 10 PCR-PE recycling bleu	18	12,5	14,6	13,3	11,2	12	12	610 0010 RB61
GPN 610 U 11 PCR-PE recycling bleu	19	13,5	15,6	14	11,9	12	12	610 0011 RB61
GPN 610 U 12 PCR-PE recycling bleu	19	14	16,1	14,5	12,4	12	12	610 0012 RB61
GPN 610 U 13 PCR-PE recycling bleu	21	15	17	15,5	13,2	13	13	610 0013 RB61
GPN 610 U 14 PCR-PE recycling bleu	22	16,3	18,6	17	14,7	13	13	610 0014 RB61
GPN 610 U 15 PCR-PE recycling bleu	22	17,3	19,4	17,6	15,5	13	13	610 0015 RB61
GPN 610 U 16 PCR-PE recycling bleu	24	17,5	20,1	18,5	15,9	15	15	610 0016 RB61
GPN 610 U 17 PCR-PE recycling bleu	25	18,4	21	19,4	16,8	15	15	610 0017 RB61
GPN 610 U 18 PCR-PE recycling bleu	25	19	21,6	20	17,4	15	15	610 0018 RB61
GPN 610 U 19 PCR-PE recycling bleu	27	20,4	23,2	21,6	18,8	16	16	610 0019 RB61
GPN 610 U 20 PCR-PE recycling bleu	28	20,7	23,5	21,9	19,1	16	16	610 0020 RB61
GPN 610 U 21 PCR-PE recycling bleu	29	22,2	24,8	23	20,4	16	16	610 0021 RB61
GPN 610 U 22 PCR-PE recycling bleu	30	23,2	26,3	24,4	21,2	18	18	610 0022 RB61
GPN 610 U 23 PCR-PE recycling bleu	32	24,5	27,8	26,2	22,9	19	19	610 0023 RB61
GPN 610 U 24 PCR-PE recycling bleu	33	25,5	29,2	27,7	23,7	19	19	610 0024 RB61
GPN 610 U 241 PCR-PE recycling bleu	33	26,4	30,4	28,9	24,9	19	19	610 0241 RB61
GPN 610 U 25 PCR-PE recycling bleu	35	27,8	31,1	29,5	26,2	19	19	610 0025 RB61
GPN 610 U 26 PCR-PE recycling bleu	37	29,8	32,6	31,1	28,3	16	16	610 0026 RB61
GPN 610 U 27 PCR-PE recycling bleu	38	31,4	35,1	32,8	29,7	21	21	610 0027 RB61
GPN 610 U 28 PCR-PE recycling bleu	41	33,3	37,1	35,5	31,7	22	22	610 0028 RB61
GPN 610 U 29 PCR-PE recycling bleu	45	36,7	40,5	39	35,2	22	22	610 0029 RB61
GPN 610 U 291 PCR-PE recycling bleu	45	38,4	40,7	39,2	36,9	13	13	610 0291 RB61
GPN 610 U 30 PCR-PE recycling bleu	48	38,2	43	41,4	36,6	23	23	610 0030 RB61
GPN 610 U 31 PCR-PE recycling bleu	48	39,6	42,9	41,3	38	19	19	610 0031 RB61
GPN 610 U 32 PCR-PE recycling bleu	49	41,4	44,7	43	39,7	19	19	610 0032 RB61
GPN 610 U 33 PCR-PE recycling bleu	51	44,4	47,7	46,1	42,8	19	19	610 0033 RB61
GPN 610 U 34 PCR-PE recycling bleu	54	45,2	49,6	48	43,6	25	25	610 0034 RB61
GPN 610 U 35 PCR-PE recycling bleu	55	46,6	51	48,7	45,2	25	25	610 0035 RB61
GPN 610 U 36 PCR-PE recycling bleu	62	52,5	56,9	55,2	50,8	25	25	610 0036 RB61

GPN 610 U 37 PCR-PE recycling bleu	65	54	59,3	57,8	52,5	25	25	610 0037 RB61
GPN 610 U 38 PCR-PE recycling bleu	65	54,2	58,6	57	52,6	25	25	610 0038 RB61
GPN 610 U 39 PCR-PE recycling bleu	67	58,8	62,8	61,1	56,7	25	25	610 0039 RB61
GPN 610 U 40 PCR-PE recycling bleu	71	60,7	67,1	64,3	57,5	28,5	29	610 0040 RB61
GPN 610 U 41 PCR-PE recycling bleu	75	67,1	70,4	68,7	65,4	19	19	610 0041 RB61
GPN 610 U 42 PCR-PE recycling bleu	83	72,4	75,7	74,1	70,8	19	19	610 0042 RB61
GPN 610 U 43 PCR-PE recycling bleu	92	84,5	87,8	85	82,4	18,5	19	610 0043 RB61

Dimensions en mm Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167. Ce tableau d'application représente des valeurs indicatives. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les boulons, les goujons et les extrémités de tubes, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles D et E. Ce tableau d'application est un guide. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles B et C. Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent être complètement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série. \*L'article est composé de 98 % de PCR-PE (Post Consumer Recyclate) et de 2 % de couleur basée sur un support PIR (Post Industrial Recyclate).

## Aperçu des avantages de nos produits:



**Vielseitiger.**  
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.



**Sauberer.**  
Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich.



**Besser.**  
Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.



**Ressourcenschonender.**  
Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat

## Les produits suivants pourraient également vous intéresser:



GPN 615