

Protecteurs de connecteurs FEP - GPN 361


Mélange recyclé



Matériau: PCR-PE / PE-LD

Couleur standard : jaune

dimensions fonctionnelles:



Dimension	e	h	H	M	Numéro d'article
GPN 361 KS 0211 PCR-PE / LDPE jaune	16,2	10,2	7,7	20,7	361 0211 0073
GPN 361 KS 0212 PCR-PE / LDPE jaune	19,7	11,8	7,7	20,7	361 0212 0073
GPN 361 KS 0621 PCR-PE / LDPE jaune	20,2	14,2	7,7	20,7	361 0621 0073
GPN 361 KS 0311 PCR-PE / LDPE jaune	20,3	10,3	7,7	20,7	361 0311 0073
GPN 361 KS 0411 PCR-PE / LDPE jaune	24,2	10,2	7,7	20,7	361 0411 0073
GPN 361 KS 0821 PCR-PE / LDPE jaune	24,2	14,2	7,7	20,7	361 0821 0073
GPN 361 KS 0511 PCR-PE / LDPE jaune	28,3	10,3	7,7	20,7	361 0511 0073
GPN 361 KS 1021 PCR-PE / LDPE jaune	28,2	14,2	7,7	20,7	361 1021 0073
GPN 361 KS 0412 PCR-PE / LDPE jaune	31,7	11,8	7,7	20,7	361 0412 0073

Dimensions en mm Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167. Le protecteur de contact GPN 361 a été développé pour les boîtiers de connecteurs FEP spéciaux énumérés dans le tableau d'application. La protection des contacts est également adaptée à d'autres connexions. Cette taille n'est pas certifiée IPX4. ** Concerne les bouchons d'échantillonnage de Pöppelmann, testés selon la norme DIN 40050. Veuillez vous référer à la remarque de la page

*L'article est constitué d'un mélange de PCR (post consumer recycle) et de PE-LD (polyéthylène) vierge. Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent être complètement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.

Aperçu des avantages de nos produits:



Passender.
Zum Schutz von FEP
Flachsteckergehäusen.



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage
durch
handliche
Griffflasche.



Abdichtender.
Schutz gegen
Spritzwasser aus
allen Richtungen
(IPX4) je nach
konkreter
Steckerausführung
und Qualität. **



Sauberer.
Produktion
nach VDA
Band 19 und
ISO 16232 im
speziell
ingerichteten
Sauberraum
auf Anfrage
möglich.



Besser.
Optimaler
Klemmsitz
durch
umlaufende
Lamellen.



Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-
Consumer-Rezyklat und
Neuware

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:



GPN 360 Form A



GPN 365



GPN 384