

GPN 600 PCR-PE, blau



Kostenlose Erprobungsmuster:

+49 4442 982-9100

poeppelemann.com/de/gpn600blue



www.blauer-engel.de/uz30a



Außenanwendung

Außenanwendung

Artikel	A	B	C	H	D	(E)	(G)	Bestell-Nr.
GPN 600 B 81 PCR-PE, blau	11	8,1	9,2	7,2	7,8	6,6	7	600 0081 RB61
GPN 600 B 114 PCR-PE, blau	15	11,4	12,4	7	11,2	10	6,8	600 0114 RB61
GPN 600 B 153 PCR-PE, blau	18	15,3	16,4	7	14,8	13,6	7	600 0153 RB61
GPN 600 B 160 PCR-PE, blau	20	16	17,3	9	16,2	14,6	8,8	6000160 RB61
GPN 600 B 174 PCR-PE, blau	21	17,4	18,8	9,2	18	16,4	8,8	600 0174 RB61
GPN 600 B 182 PCR-PE, blau	22	18,2	19,6	9	18,8	17,2	8,8	600 0182RB61
GPN 600 B 187 PCR-PE, blau	24	18,7	20	9,2	19	17,7	8,7	600 0187 RB61
GPN 600 B 198 PCR-PE, blau	24	19,8	21,2	8,8	19,7	18,3	8,8	600 0198 RB61
GPN 600 B 203 PCR-PE, blau	25	20,3	22,6	14	20,8	18,4	13,8	600 0203 RB61
GPN 600 B 212 PCR-PE, blau	26	21,2	23,3	14,2	22	19,6	14	600 0212 RB61
GPN 600 B 230 PCR-PE, blau	28	23	25	14	24	21,6	13,8	600 0230 RB61
GPN 600 B 243 PCR-PE, blau	30	24,3	26,4	14	25	22,6	13,6	600 0243 RB61
GPN 600 B 257 PCR-PE, blau	30	25,7	27,8	14,2	26,8	24,4	13,8	600 0257 RB61
GPN 600 B 272 PCR-PE, blau	32	27,2	29,3	14	27	24,6	13,8	600 0272 RB61
GPN 600 B 300 PCR-PE, blau	35	30	32	14	30,6	28,4	13,8	600 0300 RB61
GPN 600 B 320 PCR-PE, blau	38	32	34	14	32	29,6	14	600 0320 RB61
GPN 600 B 336 PCR-PE, blau	40	33,6	36	14	34	31,6	14	600 0336 RB61
GPN 600 B 345 PCR-PE, blau	41	34,5	37	14	35	32,6	14	600 0345 RB61
GPN 600 B 355 PCR-PE, blau	42	35,5	38,1	14	35,5	33,1	14	300 0355 RB61
GPN 600 B 360 PCR-PE, blau	42	36,2	38,4	14	36	33,6	14	600 0360RB61
GPN 600 B 379 PCR-PE, blau	44	37,9	40	13,8	38	35,6	13,8	600 0379 RB61
GPN 600 B 385 PCR-PE, blau	43	38,5	41	14	39,5	37,1	14	600 0385 RB61
GPN 600 B 398 PCR-PE, blau	46	39,8	42	14	39,5	37,1	14	600 0398 RB61
GPN 600 B 413 PCR-PE, blau	47	41,3	43,5	14	41,5	39,1	14	600 0413 RB61
GPN 600 B 439 PCR-PE, blau	51,5	43,9	46	13,5	42	40,2	13,6	600 0439 RB61
GPN 600 B 455 PCR-PE, blau	52	45,5	47,5	13,5	45	43	13,6	600 0455 RB61
GPN 600 B 479 PCR-PE, blau	54	47,9	50	13,5	46,5	44,1	13,6	600 0479 RB61
GPN 600 B 498 PCR-PE, blau	56	49,8	51,6	13,3	48,5	46,1	13,5	600 0498 RB61
GPN 600 B 505 PCR-PE, blau	55	50,5	53,3	14	51,3	48,8	14,2	600 0505 RB61
GPN 600 B 525 PCR-PE, blau	58	52,5	54,9	13,5	52,5	50,6	13,5	600 0525 RB61
GPN 600 B 545 PCR-PE, blau	60	54,5	56,2	13,5	54	51,6	13,5	600 0545 RB61
GPN 600 B 555 PCR-PE, blau	61	55,5	58	13,6	55	52,6	13,5	600 0555 RB61
GPN 600 B 570 PCR-PE, blau	63	57	59	13,4	56,8	54,5	13,5	600 0570 RB61
GPN 600 B 585 PCR-PE, blau	64	58,5	60,8	13,5	58	55,6	13,5	600 0585 RB61
GPN 600 B 605 PCR-PE, blau	66	60,5	63	13,5	60	57,6	14	600 0605 RB61
GPN 600 B 613 PCR-PE, blau	67	61,3	63,5	13	61	58,6	13,5	600 0613 RB61
GPN 600 B 635 PCR-PE, blau	69	63,5	65,7	13	63	60,1	13,5	600 0635 RB61
GPN 600 B 650 PCR-PE, blau	71	65	67,3	13	64,5	62,3	13,3	600 0650 RB61
GPN 600 B 660 PCR-PE, blau	72	66	67,5	13	65	62,6	13	600 0660 RB61
GPN 600 B 679 PCR-PE, blau	73	67,9	69,5	12,8	66	64,6	13,5	600 0679 RB61
GPN 600 B 698 PCR-PE, blau	75	69,8	71,7	13	68	66	13,5	600 0698 RB61
GPN 600 B 728 PCR-PE, blau	79	72,8	74	13	70	67,6	13,5	600 0728 RB61
GPN 600 B 740 PCR-PE, blau	85	74	76,6	17	73	69,9	17	600 0740 RB61
GPN 600 B 765 PCR-PE, blau	87	76,5	79	16,8	76,5	73,4	17,2	600 0765 RB61
GPN 600 B 775 PCR-PE, blau	88	77,5	80	17	76	72,9	17,2	600 0775 RB61
GPN 600 B 790 PCR-PE, blau	90	79	82	17	78	75,4	17,2	600 0790 RB61
GPN 600 B 820 PCR-PE, blau	89	82	86	23	83,9	79,7	23,5	600 0820 RB61
GPN 600 B 890 PCR-PE, blau	100	89	91,5	17	89	86,5	17,5	600 0890 RB61

Maße in mm

Richtwerte für die Außenanwendung »

Standardfarbe: Recycling blau

Material: PCR-PE



Ressourcenschonender.

Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat.*



Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.



Besser.

Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.

* Der Artikel besteht aus 98 % PCR-PE (Post Consumer Rezyklat) und 2 % Farbe, die auf einem PIR-Träger (Post Industrial Rezyklat) basiert.



Richtwerte für die Außenanwendung

Metrisches Gewinde

Regelgewinde	Feingewinde					Rohrgewinde	Artikel	
M 7							GPN 600 B 81 PCR-PE, blau	
	M 10,5 × 1						GPN 600 B 114 PCR-PE, blau	
	M 15 × 1	M 15 × 1,5					GPN 600 B 160 PCR-PE, blau	
	M 17 × 1							GPN 600 B 174 PCR-PE, blau
M 18	M 18 × 1	M 18 × 1,5	M 18 × 2				GPN 600 B 182 PCR-PE, blau	
	M 19 × 1	M 19 × 1,5	M 19 × 2				GPN 600 B 203 PCR-PE, blau	
						1/2	GPN 600 B 212 PCR-PE, blau	
M 22	M 22 × 1	M 22 × 1,5	M 22 × 2				GPN 600 B 230 PCR-PE, blau	
M 24	M 24 × 1	M 24 × 1,5	M 24 × 2				GPN 600 B 243 PCR-PE, blau	
	M 25 × 1	M 25 × 1,5	M 25 × 2				GPN 600 B 257 PCR-PE, blau	
	M 26 × 1	M 26 × 1,5	M 26 × 2				GPN 600 B 272 PCR-PE, blau	
M 30	M 30 × 1	M 30 × 1,5	M 30 × 2	M 30 × 3		7/8	GPN 600 B 320 PCR-PE, blau	
	M 32 × 1	M 32 × 1,5	M 32 × 2	M 32 × 3			GPN 600 B 336 PCR-PE, blau	
M 33	M 33 × 1	M 33 × 1,5	M 33 × 2	M 33 × 3		1	GPN 600 B 345 PCR-PE, blau	
	M 34 × 1	M 34 × 1,5	M 34 × 2	M 34 × 3			GPN 600 B 355 PCR-PE, blau	
		M 35 × 1,5					GPN 600 B 360 PCR-PE, blau	
	M 38 × 1	M 38 × 1,5	M 38 × 2	M 38 × 3		1 1/8	GPN 600 B 385 PCR-PE, blau	
	M 38 × 1	M 38 × 1,5	M 38 × 2	M 38 × 3		1 1/8	GPN 600 B 398 PCR-PE, blau	
	M 40 × 1	M 40 × 1,5	M 40 × 2	M 40 × 3			GPN 600 B 413 PCR-PE, blau	
M 45	M 45 × 1	M 45 × 1,5	M 45 × 2	M 45 × 3	M 45 × 4		GPN 600 B 479 PCR-PE, blau	
						1 1/2	GPN 600 B 498 PCR-PE, blau	
	M 50 × 1	M 50 × 1,5	M 50 × 2	M 50 × 3	M 50 × 4		GPN 600 B 505 PCR-PE, blau	
	M 50 × 1	M 50 × 1,5	M 50 × 2	M 50 × 3	M 50 × 4		GPN 600 B 525 PCR-PE, blau	
						1 3/4	GPN 600 B 555 PCR-PE, blau	
M 60	M 60 × 1	M 60 × 1,5	M 60 × 2	M 60 × 3	M 60 × 4	2	GPN 600 B 613 PCR-PE, blau	
M 64	M 64 × 1	M 64 × 1,5	M 64 × 2	M 64 × 3	M 64 × 4		GPN 600 B 660 PCR-PE, blau	
						2 1/4	GPN 600 B 679 PCR-PE, blau	
	M 75 × 1	M 75 × 1,5	M 75 × 2	M 75 × 3	M 75 × 4	2 1/2	GPN 600 B 765 PCR-PE, blau	

Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Bolzen, Stifte und Rohrenden bitte nach den Funktionsmaßen D und E auswählen.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: [GPN 610 PCR-PE, blau](#), [GPN 615](#), [GPN 620 PCR-PE, blau](#)

GPN 600 PCR-PE, blau



Kostenlose Erprobungsmuster:

+49 4442 982-9100

poeppelemann.com/de/gpn600blue



www.blauer-engel.de/uz30a



Innenanwendung

Innenanwendung

Artikel	A	B	C	H	D	(E)	(G)	Bestell-Nr.
GPN 600 B 81 PCR-PE, blau	11	8,1	9,2	7,2	7,8	6,6	7	600 0081 RB61
GPN 600 B 114 PCR-PE, blau	15	11,4	12,4	7	11,2	10	6,8	600 0114 RB61
GPN 600 B 153 PCR-PE, blau	18	15,3	16,4	7	14,8	13,6	7	600 0153 RB61
GPN 600 B 160 PCR-PE, blau	20	16	17,3	9	16,2	14,6	8,8	6000160 RB61
GPN 600 B 174 PCR-PE, blau	21	17,4	18,8	9,2	18	16,4	8,8	600 0174 RB61
GPN 600 B 182 PCR-PE, blau	22	18,2	19,6	9	18,8	17,2	8,8	600 0182RB61
GPN 600 B 187 PCR-PE, blau	24	18,7	20	9,2	19	17,7	8,7	600 0187 RB61
GPN 600 B 198 PCR-PE, blau	24	19,8	21,2	8,8	19,7	18,3	8,8	600 0198 RB61
GPN 600 B 203 PCR-PE, blau	25	20,3	22,6	14	20,8	18,4	13,8	600 0203 RB61
GPN 600 B 212 PCR-PE, blau	26	21,2	23,3	14,2	22	19,6	14	600 0212 RB61
GPN 600 B 230 PCR-PE, blau	28	23	25	14	24	21,6	13,8	600 0230 RB61
GPN 600 B 243 PCR-PE, blau	30	24,3	26,4	14	25	22,6	13,6	600 0243 RB61
GPN 600 B 257 PCR-PE, blau	30	25,7	27,8	14,2	26,8	24,4	13,8	600 0257 RB61
GPN 600 B 272 PCR-PE, blau	32	27,2	29,3	14	27	24,6	13,8	600 0272 RB61
GPN 600 B 300 PCR-PE, blau	35	30	32	14	30,6	28,4	13,8	600 0300 RB61
GPN 600 B 320 PCR-PE, blau	38	32	34	14	32	29,6	14	600 0320 RB61
GPN 600 B 336 PCR-PE, blau	40	33,6	36	14	34	31,6	14	600 0336 RB61
GPN 600 B 345 PCR-PE, blau	41	34,5	37	14	35	32,6	14	600 0345 RB61
GPN 600 B 355 PCR-PE, blau	42	35,5	38,1	14	35,5	33,1	14	300 0355 RB61
GPN 600 B 360 PCR-PE, blau	42	36,2	38,4	14	36	33,6	14	600 0360RB61
GPN 600 B 379 PCR-PE, blau	44	37,9	40	13,8	38	35,6	13,8	600 0379 RB61
GPN 600 B 385 PCR-PE, blau	43	38,5	41	14	39,5	37,1	14	600 0385 RB61
GPN 600 B 398 PCR-PE, blau	46	39,8	42	14	39,5	37,1	14	600 0398 RB61
GPN 600 B 413 PCR-PE, blau	47	41,3	43,5	14	41,5	39,1	14	600 0413 RB61
GPN 600 B 439 PCR-PE, blau	51,5	43,9	46	13,5	42	40,2	13,6	600 0439 RB61
GPN 600 B 455 PCR-PE, blau	52	45,5	47,5	13,5	45	43	13,6	600 0455 RB61
GPN 600 B 479 PCR-PE, blau	54	47,9	50	13,5	46,5	44,1	13,6	600 0479 RB61
GPN 600 B 498 PCR-PE, blau	56	49,8	51,6	13,3	48,5	46,1	13,5	600 0498 RB61
GPN 600 B 505 PCR-PE, blau	55	50,5	53,3	14	51,3	48,8	14,2	600 0505 RB61
GPN 600 B 525 PCR-PE, blau	58	52,5	54,9	13,5	52,5	50,6	13,5	600 0525 RB61
GPN 600 B 545 PCR-PE, blau	60	54,5	56,2	13,5	54	51,6	13,5	600 0545 RB61
GPN 600 B 555 PCR-PE, blau	61	55,5	58	13,6	55	52,6	13,5	600 0555 RB61
GPN 600 B 570 PCR-PE, blau	63	57	59	13,4	56,8	54,5	13,5	600 0570 RB61
GPN 600 B 585 PCR-PE, blau	64	58,5	60,8	13,5	58	55,6	13,5	600 0585 RB61
GPN 600 B 605 PCR-PE, blau	66	60,5	63	13,5	60	57,6	14	600 0605 RB61
GPN 600 B 613 PCR-PE, blau	67	61,3	63,5	13	61	58,6	13,5	600 0613 RB61
GPN 600 B 635 PCR-PE, blau	69	63,5	65,7	13	63	60,1	13,5	600 0635 RB61
GPN 600 B 650 PCR-PE, blau	71	65	67,3	13	64,5	62,3	13,3	600 0650 RB61
GPN 600 B 660 PCR-PE, blau	72	66	67,5	13	65	62,6	13	600 0660 RB61
GPN 600 B 679 PCR-PE, blau	73	67,9	69,5	12,8	66	64,6	13,5	600 0679 RB61
GPN 600 B 698 PCR-PE, blau	75	69,8	71,7	13	68	66	13,5	600 0698 RB61
GPN 600 B 728 PCR-PE, blau	79	72,8	74	13	70	67,6	13,5	600 0728 RB61
GPN 600 B 740 PCR-PE, blau	85	74	76,6	17	73	69,9	17	600 0740 RB61
GPN 600 B 765 PCR-PE, blau	87	76,5	79	16,8	76,5	73,4	17,2	600 0765 RB61
GPN 600 B 775 PCR-PE, blau	88	77,5	80	17	76	72,9	17,2	600 0775 RB61
GPN 600 B 790 PCR-PE, blau	90	79	82	17	78	75,4	17,2	600 0790 RB61
GPN 600 B 820 PCR-PE, blau	89	82	86	23	83,9	79,7	23,5	600 0820 RB61
GPN 600 B 890 PCR-PE, blau	100	89	91,5	17	89	86,5	17,5	600 0890 RB61

Maße in mm

Richtwerte für die Innenanwendung »

Standardfarbe: Recycling blau

Material: PCR-PE



Ressourcenschonender.

Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat.*



Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.



Besser.

Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.

* Der Artikel besteht aus 98 % PCR-PE (Post Consumer Rezyklat) und 2 % Farbe, die auf einem PIR-Träger (Post Industrial Rezyklat) basiert.



Richtwerte für die Innenanwendung

Metrisches Gewinde

Regelgewinde		Feingewinde				Rohrgewinde	Artikel
M 10	M 10 × 1					1/8	GPN 600 B 81 PCR-PE, blau
M 14						1/4	GPN 600 B 114 PCR-PE, blau
	M 17 × 1		M 18 × 2				GPN 600 B 153 PCR-PE, blau
							GPN 600 B 160 PCR-PE, blau
		M 20 × 1,5	M 20 × 2				GPN 600 B 174 PCR-PE, blau
	M 20 × 1					1/2	GPN 600 B 182 PCR-PE, blau
M 22							GPN 600 B 187 PCR-PE, blau
M 24		M 22 × 1,5				5/8	GPN 600 B 198 PCR-PE, blau
			M 24 × 2				GPN 600 B 203 PCR-PE, blau
							GPN 600 B 212 PCR-PE, blau
		M 24 × 1,5					GPN 600 B 230 PCR-PE, blau
M 27		M 26 × 1,5	M 26 × 2			3/4	GPN 600 B 243 PCR-PE, blau
		M 27 × 1	M 27 × 1,5	M 28 × 2			GPN 600 B 230 PCR-PE, blau
M 30		M 28 × 1	M 28 × 1,5		M 30 × 3		GPN 600 B 257 PCR-PE, blau
			M 30 × 1,5	M 30 × 2	M 32 × 3		GPN 600 B 272 PCR-PE, blau
		M 32 × 1	M 33 × 1,5	M 33 × 2	M 34 × 3	7/8	GPN 600 B 300 PCR-PE, blau
		M 34 × 1	M 35 × 1,5	M 35 × 2	M 36 × 3		GPN 600 B 320 PCR-PE, blau
M 39		M 36 × 1	M 36 × 1,5	M 37 × 2	M 38 × 3	1 1/8	GPN 600 B 336 PCR-PE, blau
		M 37 × 1	M 37 × 1,5	M 38 × 2	M 39 × 3		GPN 600 B 345 PCR-PE, blau
M 42		M 38 × 1	M 38 × 1,5	M 39 × 2	M 40 × 3		GPN 600 B 355 PCR-PE, blau
M 42			M 39 × 1,5	M 39 × 2			GPN 600 B 360 PCR-PE, blau
		M 40 × 1	M 40 × 1,5	M 42 × 2	M 42 × 3	1 1/4	GPN 600 B 379 PCR-PE, blau
M 45			M 42 × 1,5				GPN 600 B 385 PCR-PE, blau
		M 42 × 1		M 45 × 3	M 45 × 4		GPN 600 B 398 PCR-PE, blau
M 48			M 45 × 2			1 3/8	GPN 600 B 413 PCR-PE, blau
				M 48 × 3		1 1/2	GPN 600 B 439 PCR-PE, blau
M 52		M 48 × 1	M 48 × 1,5		M 50 × 3		GPN 600 B 455 PCR-PE, blau
		M 50 × 1	M 50 × 1,5		M 52 × 3	1 3/4	GPN 600 B 479 PCR-PE, blau
		M 52 × 1					GPN 600 B 498 PCR-PE, blau
				M 55 × 3	M 55 × 4		GPN 600 B 505 PCR-PE, blau
M 60		M 55 × 1	M 55 × 1,5	M 56 × 2	M 56 × 4		GPN 600 B 525 PCR-PE, blau
					M 58 × 4		GPN 600 B 525 PCR-PE, blau
					M 60 × 4		GPN 600 B 545 PCR-PE, blau
		M 58 × 1	M 58 × 1,5		M 60 × 3	2	GPN 600 B 555 PCR-PE, blau
			M 60 × 1,5	M 60 × 2			GPN 600 B 570 PCR-PE, blau
				M 62 × 2	M 62 × 4		GPN 600 B 585 PCR-PE, blau
M 68				M 64 × 2	M 65 × 3		GPN 600 B 605 PCR-PE, blau
				M 65 × 2			GPN 600 B 613 PCR-PE, blau
		M 64 × 1,5		M 65 × 2		2 1/4	GPN 600 B 635 PCR-PE, blau
					M 68 × 3		GPN 600 B 635 PCR-PE, blau
					M 68 × 2		GPN 600 B 650 PCR-PE, blau
							GPN 600 B 679 PCR-PE, blau
					M 72 × 3		GPN 600 B 679 PCR-PE, blau
				M 76 × 2			GPN 600 B 728 PCR-PE, blau
							GPN 600 B 740 PCR-PE, blau
				M 80 × 2	M 80 × 4		GPN 600 B 740 PCR-PE, blau
							GPN 600 B 765 PCR-PE, blau
						2 3/4	GPN 600 B 775 PCR-PE, blau
					M 85 × 6		GPN 600 B 790 PCR-PE, blau
						3	GPN 600 B 820 PCR-PE, blau
						3 1/4	GPN 600 B 820 PCR-PE, blau
					M 95 × 4		GPN 600 B 890 PCR-PE, blau

Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Bolzen, Stifte und Rohrenden bitte nach den Funktionsmaßen D und E auswählen.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 602, GPN 610 PCR-PE, blau, GPN 615, GPN 620 PCR-PE, blau